

TABPACK 15X6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

TabPack は、フェルトペンやボールペンでその場でマークを付けるための便利なフォーマットのブランクラベルで構成されています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 6 x 15 mm, 黄色
注文番号	1686120000
種別	TABPACK 15X6
GTIN (EAN)	4008190492427
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:45:15 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TABPACK 15X6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.591 inch
正味重量	33 g		

温度

動作温度範囲	-29...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
アークごとの数	100	
ハロゲン	いいえ	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカー数	1,000	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカー数	10
	組み合わせごとのマーカー数	100
動作温度範囲	-29...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-29 °C	
幅	15 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカー数	1 ラベル・シート = 100 デバイスマーカー	
色	黄色	

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

作成日 2024/08/27 17:45:16 CEST