

## SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

Service Pack は、有孔シートに印刷済みの記号が付いた袋です。電気システムラベリング対応の総合ソリューションは、アルキルアルコールやベンゼンに対して高い耐性を備えています。

## 一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 16 x 16 mm, 黒色
注文番号	<a href="#">1707350003</a>
種別	SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS
GTIN (EAN)	4008190925338
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:46:33 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.63 inch
幅	16 mm	幅 (インチ)	0.63 inch
正味重量	36.4 g		

## 温度

動作温度範囲	-45...80 °C
--------	-------------

## 一般データ

アークごとの数	20	
パッケージ単位当たりマーカース数	200	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート
	組み合わせごとのマーカース数	20
	パッケージ単位当たりマーカース数	10
動作温度範囲	-45...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-45 °C	
印刷	L3	
印刷文字	文字の混在	
幅	16 mm	
抵抗コード準拠の素材色	0	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 20 デバイスマーカー	
色	黒色	

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--