

KLBUE CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



シールドおよび接地

多くの接続技術を有する当社の保護接地導体およびシールド端子により、電界や磁界などの干渉から人と機器を効果的に保護することができます。当社の対象範囲には、幅広いアクセサリが用意されています。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	1755081001
種別	KLBUE CO 5
GTIN (EAN)	4032248064472
数量	10 Stück

KLBUE CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	64.5 mm	奥行き (インチ)	2.539 inch
高さ	35.5 mm	高さ (インチ)	1.398 inch
幅	42.7 mm	幅 (インチ)	1.681 inch
取付寸法 - 幅	40 mm	正味重量	78.7 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	37 mm	ケーブル直径、最小	20 mm
-----------	-------	-----------	-------

システム仕様

バージョン	シールド接続用
-------	---------

全般

設置アドバイス	バスバー
---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	32 mm
--------------	-------

材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	バスバー		

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/08/27 20:17:45 CEST

KLBUE CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

KLBUE CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

斜めレール



バスバーを使用すると、多数のケーブルを小さな設置面積で接続できます。また、ビル設置配線に使用する端子台に統合したり、バスバーを使用してケーブルシールドをサポートできます。

一般注文データ

種別	SMSE WSH U1 MT	バージョン
注文番号	1083900000	アクセサリ, バスバー, スチール, 亜鉛メッキ
GTIN (EAN)	4008190065515	
数量	10 Stück	
種別	WSH 4 MT	バージョン
注文番号	1079900000	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190379254	
数量	10 Stück	

銅



使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

一般注文データ

種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0348900000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	1 m	

KLBUE CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

設定



バスバーを使用すると、多数のケーブルを小さな設置面積で接続できます。また、ビル設置配線に使用する端子台に統合したり、バスバーを使用してケーブルシールドをサポートできます。

一般注文データ

種別	WSH 19 MT	バージョン
注文番号	1083200000	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190059538	
数量	10 Stück	
種別	WSH 18 MT	バージョン
注文番号	1083100000	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190053246	
数量	10 Stück	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	WSH 5	バージョン
注文番号	1080100000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 Stück	
種別	WSH 1	バージョン
注文番号	1068700000	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 Stück	
種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	1715970000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 Stück	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	1080200000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 Stück	

作成日 2024/08/27 20:17:45 CEST