

ESG 9/20 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|--------------|--|
| バージョン | ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 顧客の仕様に準拠, プラグ接続可能 |
| 注文番号 | 1609950000 |
| 種別 | ESG 9/20 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4008190289669 |
| 数量 | 40 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2715590000 2438520000 2438510000 |

ESG 9/20 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 0.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.031 inch |
| 高さ | 9 mm | 高さ (インチ) | 0.354 inch |
| 幅 | 20 mm | 幅 (インチ) | 0.787 inch |
| 正味重量 | 0.38 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| バージョン | プラグ接続可能 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | MultiCard |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 印刷文字 | 顧客要件に基づく（M-PrintPROファイルを送信してください） | |
| 印刷方法 | MCレーザー | |
| 印刷色 | 黒色 | |
| 幅 | 20 mm | |
| 材質 | PA 66 | |
| 用途/製造元 | Siemens, Moeller, WI SAIディストリビューター, ifm-electronics | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = デバイスマーカー | |
| 色 | 顧客の仕様に準拠 | |

装置マーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

作成日 2024/07/04 7:44:13 CEST

ESG 9/20 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

