

ZAP/TW 1 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
注文番号	1683660000
種別	ZAP/TW 1 RT
GTIN (EAN)	4008190483111
数量	50 Stück

作成日 2024/10/02 7:53:00 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZAP/TW 1 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	30.5 mm	奥行き (インチ)	1.201 inch
高さ	59.5 mm	高さ (インチ)	2.343 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
正味重量	2.854 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	120		

システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	Wemid	色	赤色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/10/02 7:53:00 CEST