

SERV-P. DIAM16 N BL/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

Service Pack は、有孔シートに印刷済みの記号が付いた袋です。電気システムラベリング対応の総合ソリューションは、アルキルアルコールやベンゼンに対して高い耐性を備えています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 16 x 16 mm, 青色
注文番号	1707350004
種別	SERV-P. DIAM16 N BL/WS
GTIN (EAN)	4008190925345
数量	1 Stück

作成日 2024/10/04 0:00:30 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SERV-P. DIAM16 N BL/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.63 inch
幅	16 mm	幅 (インチ)	0.63 inch
正味重量	35.2 g		

温度

動作温度範囲	-45...80 °C
--------	-------------

一般データ

アークごとの数	20	
パッケージ単位当たりマーカース数	組み合わせごとのマーカース数	20
	パッケージ単位当たりマーカース数	10
	供給フォーム	ラベル・シート
パッケージ単位当たりマーカース数	200	
動作温度範囲	-45...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-45 °C	
印刷	N	
印刷文字	大文字	
幅	16 mm	
抵抗コード準拠の素材色	6	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 20 デバイスマーカー	
色	青色	

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

作成日 2024/10/04 0:00:30 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。