

SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

Service Pack は、有孔シートに印刷済みの記号が付いた袋です。電気システムラベリング対応の総合ソリューションは、アルキルアルコールやベンゼンに対して高い耐性を備えています。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカ, デバイスマーカ, 16 x 16 mm, 黄色
注文番号	1707350005
種別	SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN
GTIN (EAN)	4008190925352
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 8:20:17 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.63 inch
幅	16 mm	幅 (インチ)	0.63 inch
正味重量	35.2 g		

温度

動作温度範囲	-45...80 °C
--------	-------------

一般データ

アークごとの数	20	
パッケージ単位当たりマーカース数	200	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート
	組み合わせごとのマーカース数	20
	パッケージ単位当たりマーカース数	10
動作温度範囲	-45...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-45 °C	
印刷	グラウンド	
印刷文字	記号	
印刷色	黒色	
幅	16 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	アクリル被覆繊維ウエビング	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 20 デバイスマーカー	
色	黄色	

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

作成日 2024/07/04 8:20:17 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。