

ZVLA SC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



カップリングは、ベース端子台なしで WeiCoS コネクタシステムを使用する可能性をもたらします。このシステムは、2 線導体を接続するために、フローティングアプリケーションまたは恒久的に実装されたアプリケーションとして使用できます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 黄色, 15 mm
注文番号	1866240000
種別	ZVLA SC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248513376
数量	20 Stück

作成日 2024/07/07 1:21:05 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZVLA SC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26 mm	奥行き (インチ)	1.024 inch
高さ	73.8 mm	高さ (インチ)	2.906 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.591 inch
正味重量	5 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	100		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	プラグイン接続
------	---------

システム仕様

バージョン	中間部
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	PA 66 GF 30	色	黄色
UL 94 可燃性等級	HB		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ZVLA SC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	DNVGL certificate
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_ZPS.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	