

## VT SF 00/21 MC NE RT V0


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

## 利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm<sup>2</sup> より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

## 一般注文データ

バージョン	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, 赤色
注文番号	<a href="#">1730580003</a>
種別	VT SF 00/21 MC NE RT V0
GTIN (EAN)	4008190954482
数量	800 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>
代替製品	<a href="#">1918530000</a>

## VT SF 00/21 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	3.2 mm	奥行き (インチ)	0.126 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.827 inch
幅	3.2 mm	幅 (インチ)	0.126 inch
正味重量	0.29 g		

## 温度

動作温度範囲	-50...120 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
ラベリングフィールドのサイズ	21 x 3.2 mm	
動作温度範囲	-50... 120 °C	
動作温度範囲、最大	120 °C	
動作温度範囲、最小	-50 °C	
印刷種別	ニュートラル	
幅	3.2 mm	
推奨業種	輸送, 機械	
材質	ポリアミド66	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = 導体およびケーブルマーカー	
色	赤色	

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径	1 - 1.3 mm
導体外径、最大	1.3 mm	導体外径、最小	1 mm
導体断面、最大	0.25 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.18 mm <sup>2</sup>
接続配線の断面	0.18 - 0.25 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/11/10 20:26:36 CET

**VT SF 00/21 MC NE RT V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

