

ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 黄色, プラグ接続可能
注文番号	1736181687
種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248208265
数量	200 Stück
互換性を有するプリンター	2715590000 2438520000 2438510000

ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.031 inch
高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.276 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	0.51 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2
アークごとの数	40
ハロゲン	いいえ
バージョン	プラグ接続可能
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
動作温度範囲	-40...100 °C
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
幅	20 mm
抵抗コード準拠の素材色	4
材質	PA 66
用途/製造元	シーメンスシリウス3R
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = デバイスマーカー
色	黄色

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
カタログ	Catalogues in PDF-format


作成日 2024/10/02 7:31:47 CEST

ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。

WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

種別	WKM 8/20	バージョン
注文番号	1753490000	WKM, 導体およびケーブルマーカ, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, ワイヤとケーブルマーカ, 透明
GTIN (EAN)	4032248010615	
数量	50 Stück	

アクセサリ



一般注文データ

種別	SCHS4 K	バージョン
注文番号	1753460000	デバイスマーカ, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: グレー, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248014323	
数量	1 Stück	
種別	SCHS3 K	バージョン
注文番号	1753480000	デバイスマーカ, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: 黒色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248014347	
数量	1 Stück	