

CLI C 2-12 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI C 導体マーカは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm² から最大 70 mm² まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカ、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 4 - 10 mm, 12 x 6.9 mm, 顧客の仕様に準拠 |
| 注文番号 | 1873380000 |
| 種別 | CLI C 2-12 SDR SG |
| GTIN (EAN) | 4032248457472 |
| 数量 | 100 Stück |

CLI C 2-12 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 8 mm | 奥行き (インチ) | 0.315 inch |
| 高さ | 12 mm | 高さ (インチ) | 0.472 inch |
| 幅 | 6.9 mm | 幅 (インチ) | 0.272 inch |
| 正味重量 | 0.38 g | | |

温度

| | |
|--------|-------|
| 動作温度範囲 | 80 °C |
|--------|-------|

一般データ

| | | | |
|-------------|-----------------|--------|----------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | ハロゲン | はい |
| バージョン | ループ | 動作温度範囲 | 80 °C |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C | 印刷 | カスタム印刷 |
| 印刷の配置 | 水平 | 印刷文字 | 顧客仕様対応 |
| 印刷方法 | インクジェット技術 | 印刷種別 | 顧客の仕様に準拠 |
| 印刷色 | 黒色 | 幅 | 6.9 mm |
| 材質 | PVC、ソフト、カドミウムなし | 色 | 顧客の仕様に準拠 |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | はい | 導体外径 | 4 - 10 mm |
| 導体外径、最大 | 10 mm | 導体外径、最小 | 4 mm |
| 導体断面、最大 | 16 mm ² | 導体断面、最小 | 2.5 mm ² |
| 接続配線の断面 | 2.5 - 16 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------|--|
| 製品変更通知 | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

作成日 2024/10/08 4:56:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CLI C 2-12 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



図に類似