

## KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## シールドおよび接地

多くの接続技術を有する当社の保護接地導体およびシールド端子により、電界や磁界などの干渉から人と機器を効果的に保護することができます。当社の対象範囲には、幅広いアクセサリが用意されています。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	<a href="#">1749161001</a>
種別	KLBUE CO 4
GTIN (EAN)	4032248064458
数量	10 Stück

## KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	56 mm	奥行き (インチ)	2.205 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.984 inch
取付寸法 - 幅	31 mm	正味重量	53.252 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	28 mm	ケーブル直径、最小	15 mm
-----------	-------	-----------	-------

## システム仕様

バージョン	シールド接続用
-------	---------

## 全般

設置アドバイス	バスバー
---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	25 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

## 追加の技術データ

固定形式	銲合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	バスバー		

## 分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 9:28:22 CEST

## KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 銅



使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

## 一般注文データ

種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	<a href="#">0348900000</a>	バスバー (端子)
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	1 m	

## 設定



バスバーを使用すると、多数のケーブルを小さな設置面積で接続できます。また、ビル設置配線に使用する端子台に統合したり、バスバーを使用してケーブルシールドをサポートできます。

## 一般注文データ

種別	WSH 18 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083100000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190053246	
数量	10 Stück	

種別	WSH 19 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083200000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190059538	
数量	10 Stück	

## KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	WSH 1	バージョン
注文番号	<a href="#">1068700000</a>	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 Stück	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1080200000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 Stück	
種別	WSH 5	バージョン
注文番号	<a href="#">1080100000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 Stück	
種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	<a href="#">1715970000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 Stück	

## 斜めレール



バスバーを使用すると、多数のケーブルを小さな設置面積で接続できます。また、ビル設置配線に使用する端子台に統合したり、バスバーを使用してケーブルシールドをサポートできます。

## 一般注文データ

種別	WSH 4 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1079900000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190379254	
数量	10 Stück	
種別	SMSE WSH U1 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083900000</a>	アクセサリ, バスバー, スチール, 亜鉛メッキ
GTIN (EAN)	4008190065515	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/04 9:28:22 CEST