

## THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

## 一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 6 x 18 mm, 白色
注文番号	<a href="#">1753271044</a>
種別	THM MT30X 18/6 WS
GTIN (EAN)	4032248008650
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

作成日 2024/07/07 0:25:19 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.709 inch
正味重量	252 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
UL 969 j 準拠の認可	はい	
ハロゲン	いいえ	
バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー	
パッケージ単位あたりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール
ロールあたりの数	10,000	
動作温度範囲	-40...150 °C	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷方法	熱伝達	
幅	18 mm	
抵抗コード準拠の素材色	9	
接着剤	アクリレート接着剤	
材質	ポリエステル	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベルリール = デバイスマーカー	
色	白色	

## 装置マーカース

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/07 0:25:19 CEST

**THM MT30X 18/6 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	