

## SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: 黒色, 自己接着型
注文番号	<a href="#">1753480000</a>
種別	SCHS3 K
GTIN (EAN)	4032248014347
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:36:01 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.236 inch
高さ	1,000 mm	高さ (インチ)	39.37 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	22 g		

## 温度

動作温度範囲	-20...80 °C
--------	-------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
ハロゲン	いいえ	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
動作温度範囲	-20...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-20 °C	
幅	10 mm	
抵抗コード準拠の素材色	0	
接着剤	両面テープ	
材質	PVC	
用途/製造元	自己接着型	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = アクセサリ	
色	黒色	

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

**SCHS3 K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカースを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">1766650000</a>	ESG, デバイスマーカース x 20 mm, PA 66, 色: 顧客の仕様に準拠, プラグ
GTIN (EAN)	4032248065547	接続可能
数量	40 Stück	

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカースを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, デバイスマーカース x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 Stück	

作成日 2024/07/24 10:36:01 CEST

## SCHS3 K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181687</a>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 黄色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248208265	
数量	200 Stück	
種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181696</a>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: ターコイズ, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985967	
数量	200 Stück	