

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー
は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	SwitchMark, 保護キャップ, 22 x 22 mm, 透明
注文番号	1880720000
種別	ETO SM 22/22 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248480883
数量	10 Stück

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.2 mm	奥行き (インチ)	0.008 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.866 inch
正味重量	12.6 g		

温度

動作温度範囲	-20...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	HB	
アークごとの数	112	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位あたりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
動作温度範囲	-20...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-20 °C	
幅	22 mm	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	ポリエステルフィルム	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = 保護キャップ	
色	透明	

装置マーカース

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

