

HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



光ファイバーケーブルは、相互作用せず障害のない送信を保証します。

新型の光ファイバー接点は、高耐久性コネクタでも使用できるようになりました。それらの形状は、従来の銅線接続の実績豊富な HD 接点の形状に対応しています。従って、HDシリーズの既存コネクタに組み込むことができ、ConCept モジュールシステムでの使用に適しています。

光ファイバー配線および銅線をひとつのコネクタで接続することも可能です。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, ピン, 導体断面, 最大: 1, 回転, 銅合金
注文番号	1773630000
種別	HDC-C-HD-S-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142736
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 17:07:45 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

直径	3.5 mm	正味重量	0.8 g
----	--------	------	-------

一般データ

バージョンインサート	HD, HDD, HQ, MixMate	導体断面、最大	1 mm ²
接点材質	銅合金	接点直径、オス	1.6 mm
接続方式	クリンプ接続	接続配線の断面	1 mm ²
材質	銅合金	生産方法	回転
種別	ピン	表面仕上	銀色
被覆剥き長さ、定格接続	19 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール, 片手操作の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 Stück	

POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

一般注文データ

種別	AM LWL/POF	バージョン
注文番号	9020360000	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4032248300556	
数量	1 Stück	
種別	PS LWL/POF	バージョン
注文番号	9020390000	ツール, 研磨ホイール
GTIN (EAN)	4032248300570	
数量	1 Stück	
種別	PB LWL/POF	バージョン
注文番号	9020400000	ツール, 研磨用紙
GTIN (EAN)	4032248300587	
数量	1 Stück	
種別	HTX-HDC/POF	バージョン
注文番号	9010950000	接点对応圧着ツール, 1mm ² , 1mm ² , FoderCrimp
GTIN (EAN)	4032248331543	
数量	1 Stück	

作成日 2024/08/27 17:07:45 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HD	バージョン
注文番号	1866730000	ツール, 接触解除ツール
GTIN (EAN)	4032248437054	
数量	1 Stück	