

## VT SFX 9/24 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

スリムフィックス Xは、省スペース仕様のハロゲンフリーの導体とケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。SlimFixは、交通技術で実績と定評のある種別のマーカーです。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

- ハロゲンフリー材質
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm<sup>2</sup>より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

バージョン	SlimFix X, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, 顧客の仕様に準拠
注文番号	<a href="#">1789300000</a>
種別	VT SFX 9/24 MC SDR V0
GTIN (EAN)	4032248209095
数量	32 Stück
代替製品	<a href="#">1852480000</a>
互換性を有するプリンター	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## VT SFX 9/24 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.5 mm	奥行き (インチ)	0.02 inch
高さ	24 mm	高さ (インチ)	0.945 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.591 inch
正味重量	0.56 g		

## 温度

動作温度範囲	-50...120 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
アドバイスラベル	顧客要件に応じた色（M-PrintPROファイルをお送りください）	
ハロゲン	いいえ	
バージョン	ケーブルタイによる取付け	
パッケージ単位あたりマーカース数	供給フォーム	MultiCard
ラベリングフィールドのサイズ	23.9 x 9 mm	
動作温度範囲	-50...120 °C	
動作温度範囲、最大	120 °C	
動作温度範囲、最小	-50 °C	
印刷文字	顧客要件に基づく（M-PrintPROファイルを送信してください）	
印刷方法	MCLレーザー	
印刷種別	顧客の仕様に準拠	
印刷色	黒色	
幅	15 mm	
材質	ポリアミド66	
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = 導体およびケーブルマーカース	
色	顧客の仕様に準拠	

## 導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体外径	7 - 40 mm
導体外径、最大	40 mm	導体外径、最小	7 mm
導体断面、最大	500 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	16 mm <sup>2</sup>
接続配線の断面	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 6:00:06 CEST

**VT SFX 9/24 MC SDR V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)