

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
注文番号	1995810000
種別	SAI-M23-BE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248925674
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 8:08:06 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 10 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

コーディング	なし	ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミド PA 6、PBT
プラグイン回数	> 1000	定格電流	1 mm接点= 8 A, 2 mm接点= 28 A
接続方式	クリンプ接続	極数	8
汚染度	3		

分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

ピン固定



寸法図



Technical data

No. of poles		5 + PE		4/4	
Number of contacts		6	4	4	4
Contact-ø		mm 2	1	2	2

4 times 1-mm female and 4 times 2-mm female

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

1 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	バージョン
注文番号	1995830000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248925698	
数量	50 Stück	

標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KS-L-7/12	バージョン
注文番号	1170270000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248962259	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-GS-L-7/12	バージョン
注文番号	1995800000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248925667	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-GS-L-11/17	バージョン
注文番号	1440130000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4050118246193	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-KSW-L-7/12	バージョン
注文番号	1170290000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248962242	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-GSW-L-7/12	バージョン
注文番号	1170280000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248962327	
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/02 8:08:06 CEST

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	バージョン
注文番号	1203840000	信号および電源コンタクト用のプレス工具, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248986934	
数量	1 Stück	

標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAIE-M23-L-HW	バージョン
注文番号	1170340000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248962297	
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-L-EM	バージョン
注文番号	1170320000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248962419	
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-L-VW	バージョン
注文番号	1170300000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248962341	
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-L-RM	バージョン
注文番号	1170310000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248962358	
数量	1 Stück	
種別	SAIE-M23-L-W 25X25	バージョン
注文番号	1170330000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248962273	
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/02 8:08:06 CEST

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	バージョン
注文番号	1995820000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248925681	
数量	50 Stück	
種別	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	バージョン
注文番号	1170420000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962334	
数量	50 Stück	