

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバークレー, 150 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 18.50, 絶縁: 11 kV, 幅: 9.5 mm
注文番号	<a href="#">1834080000</a>
種別	WQV 50N/4
GTIN (EAN)	4032248379873
数量	5 Stück

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	17.5 mm	奥行き (インチ)	0.689 inch
高さ	65.5 mm	高さ (インチ)	2.579 inch
幅	9.5 mm	幅 (インチ)	0.374 inch
正味重量	64.37 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	4	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	18.5 mm
--------------	---------

## 材料データ

材質	錫メッキ銅	色	シルバークレー
----	-------	---	---------

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	4	定格電流、多極	150 A
種別	渡り配線コネクタ		

## 評価データ

定格電流	150 A
------	-------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
------	------	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/29 13:03:08 CEST

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">Instruction</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ディスタンススリーブ



## 一般注文データ

種別	VH 27.4/8/6.4	バージョン
注文番号	<a href="#">1967090000</a>	Wモデルシリーズ, スペーサスリーブ
GTIN (EAN)	4032248738700	
数量	5 Stück	