


## CC 30/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 事前統合の標準：CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

|              |   |
|--------------|---|
| バージョン        | ClipCard, デバイスマーカー, 30 x 60 mm, 黒色                    |
| 注文番号         | <a href="#">2005390000</a>                            |
| 種別           | CC 30/60 MM SW  |
| GTIN (EAN)   | 4050118390636   |
| 数量           | 450 Stück   |
| 互換性を有するプリンター | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

作成日 2024/10/04 1:25:03 CEST

## CC 30/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 0.1 mm  | 奥行き (インチ) | 0.004 inch |
| 高さ   | 30 mm   | 高さ (インチ)  | 1.181 inch |
| 幅    | 60 mm   | 幅 (インチ)   | 2.362 inch |
| 正味重量 | 0.582 g |           |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...120 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|             |        |                |                |
|-------------|--------|----------------|----------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0    | UL 969 j 準拠の認可 | はい             |
| ハロゲン        | いいえ    | バージョン          | 自己接着型, ハロゲンフリー |
| ロールあたりの数    | 450    | 動作温度範囲         | -40...120 °C   |
| 動作温度範囲、最大   | 120 °C | 動作温度範囲、最小      | -40 °C         |
| 幅           | 60 mm  | 接着剤            | アクリレート接着剤      |
| 材質          | ポリエステル | 色              | 黒色             |

## 装置マーカー

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード


|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**CC 30/60 MM SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## CC 30/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| 数量         | 1 Stück                    |

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | RIBBON MM 84/300 WS        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2005040000</a> | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390025              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |

## CC 30/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ... |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a>  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097               |
| 数量         | 1 Stück                     |