

SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Yコネクタ, M12/M12 |
| 注文番号 | 1881710000 |
| 種別 | SAI-Y-5S M12/M12 2BO |
| GTIN (EAN) | 4032248484522 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/24 10:07:08 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 49 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|------------|-----------------|--------|------|
| コーディング | A-coded | シールド接続 | いいえ |
| ハウジングの温度範囲 | -30 - +90 °C | 保護度合い | IP67 |
| 定格電圧 | 60 V | 定格電流 | 4 A |
| 極数 | 5 | 汚染度 | 3 |
| 絶縁耐性 | 10 ⁹ | | |

接続データ

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--------------------|
| グループコンセント - プラグインコネクタ | M12ピン | シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ | M12ソケット |
| 単一コンセント 2 - プラグインコネクタ | M12ソケット | 締付けトルク | M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm |

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

| | | | |
|------------|-----------------|--------|---------|
| コーディング | A-coded | シールド接続 | いいえ |
| ハウジングの温度範囲 | -30 - +90 °C | 保護度合い | IP67 |
| 定格電圧 | 60 V | 定格電流 | 4 A |
| 導体外径 | - | 接続スレッド | M12/M12 |
| 極数 | 5 | 汚染度 | 3 |
| 絶縁耐性 | 10 ⁹ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/07/24 10:07:08 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 製品変更通知 | Technical change to Y-distributor (1881710000 - SAI-Y-5S M12/M12 2BO) Technische Änderung für Y-Verteiler (1881710000 - SAI-Y-5S M12/M12 2BO) |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |


SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図



寸法図



寸法図



配線図

