

## KOPL MCZ 1.5 1816


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



5 点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3 つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

## 一般注文データ

バージョン	取り付けレールハウジング, OMNIMATEハウジング- TERMINALBOX 透明, カバーを反転, 幅: 5.9 mm
注文番号	<a href="#">2224040000</a>
種別	KOPL MCZ 1.5 1816
GTIN (EAN)	4008190967413
数量	18 Stück

作成日 2024/07/02 6:00:36 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KOPL MCZ 1.5 1816

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	1 mm	高さ (インチ)	0.039 inch
幅	5.9 mm	幅 (インチ)	0.232 inch
長さ	17.6 mm	長さ (インチ)	0.693 inch
正味重量	0.16 g		

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材	PC		

## 一般データ

カラーチャート (類似)	-	保護度合い	IP20がインストール済み
色	透明		

## 個別化オプション

交互の色	要望により特注対応あり
------	-------------

## アセンブリのプロパティ

極数	5
----	---

## 分類

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**KOPL MCZ 1.5 1816**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

