

HDC XX5E02 MOXXXXX-2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | |
| 注文番号 | 2003902000 |
| 種別 | HDC XX5E02 MOXXXXX-2000 |
| GTIN (EAN) | 4050118523218 |
| 数量 | 1 Stück |

HDC XX5E02 MOXXXXX-2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.001 g

温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

一般データ

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| カテゴリ | Cat. 5e | ケーブル長 | 20 m |
| コーディング | D-coded | プラグイン回数 | \u2265 100 |
| モジュール側のバージョン | オス型 | 反対側のバージョン | 開放 |
| 定格電圧 | 250 V | 定格電流 | 4 A |
| 接触表面 | Au (ゴールド) | 極数 | 4 |
| 汚染度 | 2 | 種別 | ピン |
| 絶縁耐性 | $\geq 10^8 \Omega$ | 転送速度 | 100 Mbit/s |

ケーブル技術仕様

| | | | |
|-----------|------------------|---------|--|
| カラーコーディング | 白色, 黄色, 青色, オレンジ | | |
| ケーブル長 | 20 m | | |
| シースカラー | 青色 | | |
| シース材料 | Radox EM 104 | | |
| シールド仕様 | はい | | |
| ハロゲン | はい, いいえ | | |
| 外径 | 直径 | 7.25 mm | |
| | サイン | ± | |
| | 公差 | 0.3 | |
| 外径 | 7.25 mm ± 0.3 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

ROHS 適合

ダウンロード

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

作成日 2024/08/27 17:49:03 CEST

HDC XX5E02 MOXXXXX-2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

| | |
|--------|-----|
| | M12 |
| yellow | 1 |
| white | 2 |
| orange | 3 |
| blue | 4 |