

ESG 9/17 MM SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



長い耐用期間の補償 : ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 9 x 17 mm, 黒色
注文番号	2005250000
種別	ESG 9/17 MM SW
GTIN (EAN)	4050118390896
数量	3,000 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/11/05 21:35:51 CET

ESG 9/17 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.004 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.354 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.669 inch
正味重量	0.054 g		

温度

動作温度範囲	-40...120 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	はい
ハロゲン	いいえ	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
ロールあたりの数	3,000	動作温度範囲	-40...120 °C
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
幅	17 mm	接着剤	アクリレート接着剤
材質	ポリエステル	色	黒色

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

ESG 9/17 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ESG 9/17 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
注文番号	2005040000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 Stück	

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115
注文番号	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück

ESG 9/17 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ...
注文番号	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück