

## HYTH-SW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

フィルターファンおよびキャビネットヒーターは、サーモスタットおよび湿度で補完するのが理想的です。フィルターファンおよびヒーターは、冷却または加熱が実際に必要な場合にのみ機能します。需要指向のサーモスタットと湿度調節装置により、エネルギー効率と安全性コストが向上します。

## 一般注文データ

バージョン	湿度スイッチ, IP20, 灰白色
注文番号	<a href="#">2558280000</a>
種別	HYTH-SW 40-90% R.F. CO
GTIN (EAN)	4050118568936
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:28:58 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HYTH-SW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	38 mm	奥行き (インチ)	1.496 inch
高さ	80.5 mm	高さ (インチ)	3.169 inch
幅	59 mm	幅 (インチ)	2.323 inch
正味重量	90 g		

## 温度

動作温度範囲	-20...60 °C
--------	-------------

## 一般データ

スイッチング差	4 %, 1 K	スイッチング電流、NC 接点	8 A
スイッチング電流、NO 接点、誘導負荷 $\cos \varphi = 0.6$	3 A	保護度合い	IP20
動作温度範囲	-20...60 °C	取り付け方式	レール
接点仕様	CO接点	接続方式	ねじ接続
湿度スイッチ付	はい	設定値相対湿度、最大	90 %
設定値相対湿度、最小	40 %	開閉電圧	240 V AC
開閉電流、NC接点、誘導性負荷 $\cos \varphi = 0.6$	3 A	開閉電流、NO接点	8 A

## 分類

ETIM 6.0	EC002008	ETIM 7.0	EC002008
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-08	ECLASS 10.0	27-21-07-08
ECLASS 11.0	27-21-07-08	ECLASS 12.0	27-21-07-08
ECLASS 13.0	27-21-07-08		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E497840

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Operating instructions</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/04 6:28:58 CEST

## HYTH-SW 40-90% R.F. CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Hygrostat



フィルターファンおよびキャビネットヒーターは、サーモスタットおよび湿度で補完するのが理想的です。フィルターファンおよびヒーターは、冷却または加熱が実際に必要な場合にのみ機能します。需要指向のサーモスタットと湿度調節装置により、エネルギー効率と安全性コストが向上します。

Hygrostat：湿度制御および結露防止。特に湿度の高い環境で使用します。

## 一般注文データ

種別	HYSW 40-90% R.F. CO	バージョン
注文番号	<a href="#">2558270000</a>	湿度スイッチ, IP20, 灰白色
GTIN (EAN)	4050118568929	
数量	1 Stück	