

SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
注文番号	2009390000
種別	SAI-M23-GS-3/7
GTIN (EAN)	4050118395426
数量	1 Stück

作成日 2024/10/03 23:54:40 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 50 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径、最大	7 mm	ケーブル直径、最小	3 mm
シールド接続	はい	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +125 °C
ハウジング主要材質	亜鉛合金	プラグイング回数	> 1000
保護度合い	IP67, IP69K	汚染度	3

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24	ECLASS 14.0	27-44-02-24

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
RoHS 対応状況	準拠

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接点のないインサート



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-BE-7	バージョン
注文番号	1170040000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962006	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-9	バージョン
注文番号	1170060000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962112	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-12	バージョン
注文番号	1170070000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962044	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-19	バージョン
注文番号	1170130000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962082	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-16	バージョン
注文番号	1170080000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962136	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-19	バージョン
注文番号	1170120000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962068	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-12	バージョン
注文番号	1995850000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248926145	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-16	バージョン
注文番号	1170090000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962228	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-6	バージョン
注文番号	1170020000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962020	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-9	バージョン
注文番号	1170050000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962167	
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/03 23:54:40 CEST

SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SAI-M23-SE-7	バージョン
注文番号	1170030000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962143	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-17	バージョン
注文番号	1170110000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962198	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-12-G	バージョン
注文番号	1296730000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4050118094848	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-17	バージョン
注文番号	1170100000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962181	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-6	バージョン
注文番号	1170000000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962037	
数量	1 Stück	

Cable connector

