

## CD-LID 50 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



DIN EN 45545-2



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、  
配線の柔軟性が向上します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | ケーブルダクトカバー, 50 mm          |
| 注文番号       | <a href="#">2589200000</a> |
| 種別         | CD-LID 50 LTGY             |
| GTIN (EAN) | 4050118602616              |
| 数量         | 2 m                        |

作成日 2024/07/04 7:29:30 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CD-LID 50 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |          |            |
|------|----------|----------|------------|
| 幅    | 50 mm    | 幅 (インチ)  | 1.969 inch |
| 長さ   | 2,000 mm | 長さ (インチ) | 78.74 inch |
| 正味重量 | 91 g     |          |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -25...105 °C |
|--------|--------------|

## 一般情報

|             |              |             |       |
|-------------|--------------|-------------|-------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0          | トラッキングなし    | はい    |
| ハロゲン        | いいえ          | フレキシブル配線ダクト | いいえ   |
| 動作温度範囲      | -25...105 °C | 取り付け方式      | 嵌合仕様  |
| 材質          | PC-ABS       | 色           | 薄いグレー |
| 蓋           | はい           |             |       |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000727    | ETIM 7.0    | EC000727    |
| ETIM 8.0    | EC000727    | ETIM 9.0    | EC000727    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-76 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|