

## CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネジメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ケーブルダクト床ダクト, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| 注文番号       | <a href="#">2589620000</a>                             |
| 種別         | CD-BO 80X60 4/6 GY                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118601138  |
| 数量         | 24 m   |

作成日 2024/10/02 7:13:59 CEST

## CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |          |            |
|------|----------|----------|------------|
| 高さ   | 80 mm    | 高さ (インチ) | 3.15 inch  |
| 幅    | 60 mm    | 幅 (インチ)  | 2.362 inch |
| 長さ   | 2,000 mm | 長さ (インチ) | 78.74 inch |
| 正味重量 | 742 g    |          |            |

## 温度

|        |            |
|--------|------------|
| 動作温度範囲 | -5...60 °C |
|--------|------------|

## 一般情報

|             |                       |              |                 |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0                   | サイドパネルのバージョン | スロット付き          |
| スリットギャップ    | 6 mm                  | スリット幅        | 4 mm            |
| トラッキングなし    | はい                    | ハロゲン         | はい              |
| フレキシブル配線ダクト | いいえ                   | フロアレール       | 1               |
| 使用可能な断面積    | 4,175 mm <sup>2</sup> | 動作温度範囲       | -5...60 °C      |
| 取り付け方式      | ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き   | 同梱           | ケーブルダクト, 蓋      |
| 材質          | PVC/鉛フリー              | 標準           | DIN EN 50085に準拠 |
| 色           | グレー                   | 蓋            | はい              |


## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 認可                    |  |
| ROHS                  | 適合  |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト   |
| 証明書番号 (UR)            | E500004   |

## ダウンロード

|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|

**CD-BO 80X60 4/6 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

## CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## メートル単位



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | CD-LID 60 GY               | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">2590050000</a> | ケーブルダクトカバー, 60 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600711              |                   |
| 数量         | 2 m                        |                   |

## T-フォーム



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | CD-RETT 60                 | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2554100000</a> | ケーブルダクトT形バインダー |
| GTIN (EAN) | 4050118564228              |                |
| 数量         | 25 Stück                   |                |

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | CD-RETT 40                 | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2554090000</a> | ケーブルダクトT形バインダー |
| GTIN (EAN) | 4050118564211              |                |
| 数量         | 40 Stück                   |                |

## CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーキング



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

## 一般注文データ

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 種別         | CD-LB                      | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">2562680000</a> | ケーブルダクトタグレール, 15 mm x     |
| GTIN (EAN) | 4050118571646              |                           |
| 数量         | 150 Stück                  |                           |
| 種別         | CD-LBK                     | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">2554120000</a> | ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x  |
| GTIN (EAN) | 4050118564242              |                           |
| 数量         | 20 Stück                   |                           |
| 種別         | CD-LBH                     | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">2562850000</a> | ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691              |                           |
| 数量         | 150 Stück                  |                           |

## リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | CD-SCCV                    | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">2554000000</a> | ケーブルダクトねじカバー         |
| GTIN (EAN) | 4050118564136              |                      |
| 数量         | 1,000 Stück                |                      |
| 種別         | EXRV 4.5                   | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">2562700000</a> | スプリットリベット, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622              |                      |
| 数量         | 1,000 Stück                |                      |
| 種別         | EXRV 6.5                   | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">2562690000</a> | スプリットリベット, 32 mm x   |
| GTIN (EAN) | 4050118571639              |                      |
| 数量         | 1,000 Stück                |                      |

作成日 2024/10/02 7:13:59 CEST

## CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別         | EXRV-T 6.5                 | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">2562710000</a> | エキスパンドリベット工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118571615              |              |
| 数量         | 4 Stück                    |              |

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別         | EXRV-T 4.5                 | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">2562720000</a> | エキスパンドリベット工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118571578              |              |
| 数量         | 4 Stück                    |              |

## サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | CD-RETA                    | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2554080000</a> | ケーブルダクトバインダーアーム |
| GTIN (EAN) | 4050118564204              |                 |
| 数量         | 100 Stück                  |                 |

## Separator

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | CD-SE 80                   | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">2553980000</a> | ケーブルダクトセパレータ, 80 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564112              |                       |
| 数量         | 32 Stück                   |                       |

## CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 平型

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、  
配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | CD-RET 60                  | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2554030000</a> | ケーブルダクト結合具 |
| GTIN (EAN) | 4050118564167              |            |
| 数量         | 500 Stück                  |            |