

CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



DIN EN 4545-2



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネージメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ハロゲンフリーケーブルダクト, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| 注文番号 | 2589660000 |
| 種別 | CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY |
| GTIN (EAN) | 4050118603316 |
| 数量 | 64 m |

作成日 2024/11/05 21:37:04 CET

CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-----------|----------|------------|
| 高さ | 37.5 mm | 高さ (インチ) | 1.476 inch |
| 幅 | 25 mm | 幅 (インチ) | 0.984 inch |
| 長さ | 2,000 mm | 長さ (インチ) | 78.74 inch |
| 正味重量 | 184.375 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -25...105 °C |
|--------|--------------|

一般情報

| | | | |
|-------------|-----------------|--------------|---------------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | サイドパネルのバージョン | スロット付き |
| スリットギャップ | 7.5 mm | スリット幅 | 5 mm |
| トラッキングなし | はい | ハロゲン | いいえ |
| フレキシブル配線ダクト | いいえ | 使用可能な断面積 | 720 mm ² |
| 動作温度範囲 | -25...105 °C | 取り付け方式 | ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き |
| 同梱 | ケーブルダクト, 蓋 | 材質 | PC-ABS |
| 標準 | DIN EN 50085に準拠 | 色 | 薄いグレー |
| 蓋 | はい | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |


環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

重要なメモ

| | |
|------|---|
| 製品情報 | 製造上の過程からパンチ穴まわりにプラスチック繊維の残留物がある場合がありますが、使用上の影響はありません。 |
|------|---|

承認

| | |
|-----------------------|---|
| 認可 |  |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E500004 |

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

作成日 2024/11/05 21:37:04 CET


カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | EXRV 4.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2562700000 | スプリットリベット, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | EXRV-T 4.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2562720000 | エキスパンドリベット工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| 数量 | 4 Stück | |
| 種別 | EXRV-T 6.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2562710000 | エキスパンドリベット工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| 数量 | 4 Stück | |
| 種別 | EXRV 6.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2562690000 | スプリットリベット, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| 数量 | 1,000 Stück | |

サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | CD-RETA | バージョン |
| 注文番号 | 2554080000 | ケーブルダクトバインダーアーム |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| 数量 | 100 Stück | |

作成日 2024/11/05 21:37:04 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーキング



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 種別 | CD-LB | バージョン |
| 注文番号 | 2562680000 | ケーブルダクトタグレール, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| 数量 | 150 Stück | |
| 種別 | CD-LBK | バージョン |
| 注文番号 | 2554120000 | ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | CD-LBH | バージョン |
| 注文番号 | 2562850000 | ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| 数量 | 150 Stück | |

ライトグレー



単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | CD-LID 25 LTGY | バージョン |
| 注文番号 | 2589250000 | ケーブルダクトカバー, 25 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118603620 | |
| 数量 | 2 m | |