

## CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



DIN EN 45545-2



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネジメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ハロゲンフリーケーブルダクト, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| 注文番号       | <a href="#">2589860000</a>                                 |
| 種別         | CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118603170  |
| 数量         | 16 m   |

作成日 2024/08/27 20:08:39 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |          |            |
|------|----------|----------|------------|
| 高さ   | 50 mm    | 高さ (インチ) | 1.969 inch |
| 幅    | 100 mm   | 幅 (インチ)  | 3.937 inch |
| 長さ   | 2,000 mm | 長さ (インチ) | 78.74 inch |
| 正味重量 | 700 g    |          |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -25...105 °C |
|--------|--------------|

## 一般情報

|             |                 |              |                       |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0             | サイドパネルのバージョン | スロット付き                |
| スリットギャップ    | 7.5 mm          | スリット幅        | 5 mm                  |
| トラッキングなし    | はい              | ハロゲン         | いいえ                   |
| フレキシブル配線ダクト | いいえ             | 使用可能な断面積     | 4,180 mm <sup>2</sup> |
| 動作温度範囲      | -25...105 °C    | 取り付け方式       | ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き   |
| 同梱          | ケーブルダクト, 蓋      | 材質           | PC-ABS                |
| 標準          | DIN EN 50085に準拠 | 色            | 薄いグレー                 |
| 蓋           | はい              |              |                       |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |


## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 重要なメモ

|      |   |
|------|---|
| 製品情報 | 製造上の過程からパンチ穴まわりにプラスチック繊維の残留物がある場合がありますが、使用上の影響はありません。 |
|------|---|

## 承認

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 認可                    |  |
| ROHS                  | 適合  |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト   |
| 証明書番号 (UR)            | E500004   |

## ダウンロード


|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|

**CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | EXRV-T 6.5                 | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">2562710000</a> | エキスパンドリベット工具         |
| GTIN (EAN) | 4050118571615              |                      |
| 数量         | 4 Stück                    |                      |
| 種別         | EXRV 6.5                   | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">2562690000</a> | スプリットリベット, 32 mm x   |
| GTIN (EAN) | 4050118571639              |                      |
| 数量         | 1,000 Stück                |                      |
| 種別         | EXRV 4.5                   | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">2562700000</a> | スプリットリベット, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622              |                      |
| 数量         | 1,000 Stück                |                      |
| 種別         | EXRV-T 4.5                 | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">2562720000</a> | エキスパンドリベット工具         |
| GTIN (EAN) | 4050118571578              |                      |
| 数量         | 4 Stück                    |                      |

## ライトグレー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | CD-LID 100 LTGY            | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">2589140000</a> | ケーブルダクトカバー, 100 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118602562              |                    |
| 数量         | 2 m                        |                    |

作成日 2024/08/27 20:08:39 CEST

## CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | CD-RETA                    | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2554080000</a> | ケーブルダクトバインダーアーム |
| GTIN (EAN) | 4050118564204              |                 |
| 数量         | 100 Stück                  |                 |

## マーキング

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 種別         | CD-LBK                     | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">2554120000</a> | ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x  |
| GTIN (EAN) | 4050118564242              |                           |
| 数量         | 20 Stück                   |                           |
| 種別         | CD-LB                      | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">2562680000</a> | ケーブルダクトタグレール, 15 mm x     |
| GTIN (EAN) | 4050118571646              |                           |
| 数量         | 150 Stück                  |                           |
| 種別         | CD-LBH                     | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">2562850000</a> | ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691              |                           |
| 数量         | 150 Stück                  |                           |

## CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 平型

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、  
配線の柔軟性が向上します。



## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | CD-RET 100/120             | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2554060000</a> | ケーブルダクト結合具 |
| GTIN (EAN) | 4050118564181              |            |
| 数量         | 250 Stück                  |            |