

SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、コネクタに関する業界を主導する国際供給業者のひとつです。この製品ファミリーの重要な主力製品は、円型コネクタです。このコネクタは、ワイドミュラーが SAI という名前で製品グループを作っています。SAI の製品開発で、ワイドミュラーのエンジニアは、合理的で費用対効果に優れた実装コンセプトの達成に常に集中し、主要ユーザーと協力して、市場に機能や品質の基準を確立する高度な製品を提供してきました。最も良い例は、S および T コード化の M12 を搭載した新型電源分電器です。これらのモジュールは、非常に高い電流および電圧を特徴とします。これにより、例えば三相モーターでも使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8, 取り付けスレッド: M10, 極数: 3, 撚線/ケーブル長:
注文番号	2422800000
種別	SAIE-M8B-3-F9THR
GTIN (EAN)	4050118430103
数量	25 Stück

作成日 2024/10/02 7:08:52 CEST

SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 8.04 g

PCBプラグインコネクタの技術データ

コーディング	M8 =なし
シールド接続	いいえ
ハウジング	M8ソケット
ハウジング表面	ニッケルめっきした
取り付けスレッド	M10
取り付け方式	前面取付け
取り付け高さ	9 mm
極数	3
定格電圧	60 V
定格電圧	60 V (3極) /30 V (4、5、8極)
定格電流	4 A
定格電流	4 A
温度範囲	-30...80 °C
保護度合い	IP67
接触表面	Au (ゴールド)
ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ
接続スレッド	M8
締付けトルク	M8 : 0.5Nm
取り付けスレッド	M10
取り付けトルク	最大. 0.8 Nm
取り付けトルク範囲	0.8 Nm
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続
絶縁耐性	100 M
汚染度	3 (シール済範囲内に2)
プラグング回数	≥ 100
接点材質	銅合金
シール材	FPM
ロックナット材質	ニッケルメッキCuZn
フランジ取り付けハウジングの材質	ニッケルメッキCuZn
グラウト材質	PUR

一般情報

極数	3	ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ
接続スレッド	M8	接点材質	銅合金
接触表面	Au (ゴールド)	取り付け方式	前面取付け
保護度合い	IP67	プラグング回数	≥ 100

システムパラメータ

PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	ピンモデルシリーズ数量	1
プラグング回数	≥ 100	保護度合い	IP67
極数	3	絶縁耐性	100 M

材料データ

接点材質	銅合金	接触表面	Au (ゴールド)
------	-----	------	-----------

作成日 2024/10/02 7:08:52 CEST

SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10
ECLASS 14.0	27-44-01-10		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN

SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図



PCB設計



極スキーム

