

## SAID-M8B-5S-THR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



ワイドミュラーは、コネクタに関する業界を主導する国際供給業者のひとつです。この製品ファミリーの重要な主力製品は、円型コネクタです。このコネクタは、ワイドミュラーがSAIという名前で製品グループを作っています。SAIの製品開発で、ワイドミュラーのエンジニアは、合理的で費用対効果に優れた実装コンセプトの達成に常に集中し、主要ユーザーと協力して、市場に機能や品質の基準を確立する高度な製品を提供してきました。最も良い例は、SおよびTコード化のM12を搭載した新型電源分電器です。これらのモジュールは、非常に高い電流および電圧を特徴とします。これにより、例えば三相モーターでも使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8, ソケットコネクタ, 取り付けスレッド:, 極数: 5, 燃線/ケーブル長:
注文番号	<a href="#">2424060000</a>
種別	SAID-M8B-5S-THR
GTIN (EAN)	4050118430356
数量	25 Stück

作成日 2024/10/02 7:25:41 CEST

## SAID-M8B-5S-THR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 2.92 g

## PCBプラグインコネクタの技術データ

コーディング	B-coded	シールド接続	いいえ
ハウジング	M8ソケット	極数	5
定格電圧		定格電圧	60 V (3極) / 30 V (4、5、8極)
定格電流	30 V	定格電流	4 A (3 極、4 極、5 極) / 1.5 A (8 極)
温度範囲	4 A	保護度合い	IP67
温度範囲	-25...95 °C	ハウジング主要材質	LCP
接触表面	Au (ゴールド)	締付けトルク	M8 : 0.5Nm
接続スレッド	M8	ブラギング回数	≥ 100
汚染度	3 (シールド済範囲内に2)	ロックナット材質	ニッケルメッキCuZn
接点材質	銅合金		
フランジ取り付けハウジングの材質	ニッケルメッキCuZn		

## 一般情報

極数	5	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	LCP	接続スレッド	M8
接点材質	銅合金	接触表面	Au (ゴールド)
保護度合い	IP67	ブラギング回数	≥ 100

## システムパラメータ

ピンモデルシリーズ数量	1	ブラギング回数	≥ 100
保護度合い	IP67	極数	5

## 材料データ

UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	Au (ゴールド)		

## 分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/02 7:25:41 CEST

## SAID-M8B-5S-THR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


# SAID-M8B-5S-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図



### PCB設計



### 極スキーム

