

S-4L-285/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



4 極ピン型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), グレー, 80 A, 極数: 16, ピッチ (mm) (P): 17.80, 幅: 285 mm |
| 注文番号 | 2658880000 |
| 種別 | S-4L-285/16 |
| GTIN (EAN) | 4050118671643 |
| 数量 | 20 Stück |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2024-08-30 |
| 代替製品 | 2658900000 |

作成日 2024/08/27 17:53:55 CEST

S-4L-285/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 20.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.795 inch |
| 高さ | 27.5 mm | 高さ (インチ) | 1.083 inch |
| 幅 | 285 mm | 幅 (インチ) | 11.22 inch |
| 正味重量 | 50.5 g | | |

全般

| | |
|----|----|
| 極数 | 16 |
|----|----|

寸法

| | |
|--------------|---------|
| ピッチ (mm) (P) | 17.8 mm |
|--------------|---------|

材料データ

| | |
|---|-----|
| 色 | グレー |
|---|-----|

評価データ

| | | | |
|------|--------------------|------|------|
| 定格断面 | 16 mm ² | 定格電流 | 80 A |
|------|--------------------|------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|----|---|
| 認可 |  |
|----|---|

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | CE Declaration of Conformity |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

S-4L-285/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面



S-4L-285/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | FIT 25 GN | バージョン |
| 注文番号 | 2659050000 | 補助接続 (端子), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | FIT 50 GN/F | バージョン |
| 注文番号 | 2659090000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 50 GN | バージョン |
| 注文番号 | 2659070000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 50 SN | バージョン |
| 注文番号 | 2659080000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| 数量 | 3 Stück | |
| 種別 | FIT 25 SN | バージョン |
| 注文番号 | 2659060000 | 補助接続 (端子), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | FIT 50 SN/F | バージョン |
| 注文番号 | 2659100000 | 補助接続 (端子), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| 数量 | 3 Stück | |

S-4L-285/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | PROTECTION COVER G+S /5 | バージョン |
| 注文番号 | 2659040000 | 端子カバー, 黄色, 深さ: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | END CAP G+S 4L/16 | バージョン |
| 注文番号 | 2659030000 | 端子カバー, グレー, 深さ: 16.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671506 | |
| 数量 | 10 Stück | |