

## IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ワイドミュラー接続モジュールは、壊れた設置ケーブルを修理したり、狭い場所でケーブルのゆとりなしで延長したりする場合に便利です。

## 一般注文データ

バージョン	接続モジュール, Tピース, IP68 (50 m / 24 h)
注文番号	<a href="#">2685590000</a>
種別	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:31:37 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 35 g

## 温度

動作温度 -40 °C...105 °C

## 一般情報

項目	値	項目説明	接続モジュール
極数	3	ハウジング主要材質	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
色	黒色	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 18...AWG 12
接点材質	Nickel plated	導体断面積、固定式、最大 (AWG)	AWG 12
導体断面積、固定式、最小 (AWG)	AWG 18	配線接続断面、細径撚線、最小	3.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.75 mm <sup>2</sup>	導体接続断面、フレキシブル	0.75...3.5 mm <sup>2</sup>
導体接続断面、フレキシブル	0.75...3.5 mm <sup>2</sup>	シース直径、最小	6.5 mm
シース直径、最大	8.5 mm	接点ホルダーの材質	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
保護度合い	IP68 (50 m / 24 h)	締付けトルク接続モジュール、最小	0.196 Nm
締付けトルク接続モジュール、最大	0.44 Nm	締付トルクグラウンドナット、最小	0.78 Nm
締付トルクグラウンドナット、最大	0.98 Nm	締付トルクグラウンドパイプ、分	0.78 Nm
締め付けトルクグラウンドパイプ、最大	0.98 Nm		

## 一般基準

証明書番号 (cURus) E486077

## 電気プロパティ

定格電圧 600 V 定格電流 20 A

## 分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS 適合  
UL File Number Search UL ウェブサイト  
証明書番号 (cURus) E486077

作成日 2024/07/02 5:31:37 CEST

## IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## IE-CCTM-3P-8.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図



### 設置カットアウト

