

CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



similar to the product

CMA-CTM 7 シリーズ小型電流トランスフォーマーは、円形の一次導体の変流器原理に従って設計された誘導電流トランスフォーマーです。変流器CMA-CTM 7 シリーズはメンテナンスフリーで、32 A ~ 64 A の範囲の一次電流を測定するように設計されています。これは二次側で、最大 1 A の電流に変換されます。小型設計によって、相間距離 17.5mm を有する三相サーキットブレーカのアプリケーションに最適です。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 60 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 0.4 VA, 公差等級: 1, 閉変流器
注文番号	2556020000
種別	CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1
GTIN (EAN)	4050118566093
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/10/02 7:27:00 CEST

CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	19 mm	奥行き (インチ)	0.748 inch
高さ	46.5 mm	高さ (インチ)	1.831 inch
幅	27.5 mm	幅 (インチ)	1.083 inch
正味重量	65 g		

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	動作温度	-5 °C...50 °C
------	----------------	------	---------------

技術プロパティ

公称周波数	50 Hz	定格熱持続電流 I _{サーマル}	1.0 x I _{定格}
絶縁クラス	E		

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	7.6 mm
設置場所	屋内使用		

電気属性

ロード	0.4 VA	一次電流	60 A
二次電流	0...1 A	公差等級	1

絶縁協調

公差等級	1	標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
------	---	----	--------------------------------------

分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02
ECLASS 14.0	27-21-09-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/10/02 7:27:00 CEST



カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

小型変流器



CMA-CTM 7 シリーズ小型電流トランスフォーマーは、円形の一次導体の変流器原理に従って設計された誘導電流トランスフォーマーです。変流器CMA-CTM 7 シリーズはメンテナンスフリーで、32 A ~ 64 A の範囲の一次電流を測定するように設計されています。これは二次側で、最大 1 A の電流に変換されます。小型設計によって、相間距離17.5mmを有する三相サーキットブレーカのアプリケーションに最適です。

一般注文データ

種別	CMA-CTM-7-SNAP-ON
注文番号	2525160000
GTIN (EAN)	4050118536522
数量	1 Stück