

## FF-FIMT 3X 55

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



フィルターファンは、最大通気量時のエネルギー消費が少ないため、制御盤冷却の安全性と収益性を確保します。IP55 版の溝付きフィルターマットは、従来のフィルターマットと比べて耐用期間を最大 300 % 延長。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | フィルターマット, IP55, 白色         |
| 注文番号       | <a href="#">2556730000</a> |
| 種別         | FF-FIMT 3X 55              |
| GTIN (EAN) | 4050118567359              |
| 数量         | 5 Stück                    |

## FF-FIMT 3X 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |          |            |
|------|--------|----------|------------|
| 高さ   | 156 mm | 高さ (インチ) | 6.142 inch |
| 幅    | 166 mm | 幅 (インチ)  | 6.535 inch |
| 正味重量 | 18.2 g |          |            |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...55 °C |
|--------|-------------|

## 一般データ

|           |         |         |             |
|-----------|---------|---------|-------------|
| フィルタクラス   | G 4     | フィルター付き | はい          |
| 保護等級 (UL) | Type 12 | 動作温度範囲  | -40...55 °C |
| 取り付け方式    | 嵌合仕様    | 色       | 白色          |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002513    | ETIM 7.0    | EC002513    |
| ETIM 8.0    | EC002513    | ETIM 9.0    | EC002513    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 14.0 | 27-18-07-06 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| ユーザ文書 | <a href="#">Operating instructions</a>   |
| カタログ  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |