

P BAG SET 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

バージョン	ツール, アクセサリ
注文番号	2579480000
種別	P BAG SET 9
GTIN (EAN)	4050118628081
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:11:50 CEST

P BAG SET 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	170 mm	奥行き (インチ)	6.693 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	260 mm	幅 (インチ)	10.236 inch
正味重量	1,289.1 g		

技術データ

項目説明	ツールバッグ, 実装済
------	-------------

分類

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90
ECLASS 14.0	21-10-01-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
RoHS 対応状況	準拠

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

P BAG SET 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応
カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 Stück	

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX ULTIMATE	バージョン
注文番号	1468880000	ツール, ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4050118274158	
数量	1 Stück	

P BAG SET 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

一般注文データ

種別	VT LCL	バージョン
注文番号	2436670000	テストツール, ケーブル検出器
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 Stück	

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 10 HEX	バージョン
注文番号	1445070000	ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.25mm ² , 10mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118250312	
数量	1 Stück	

P BAG SET 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

不適合



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

種別	P BAG	バージョン
注文番号	2548180000	ツール, アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118557916	
数量	1 Stück	