

CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広いラインナップのケーブルダクトは、一定の品質で細線仕様導体マネジメントシステムを提供します。DIN EN 50085-2-3 準拠の正確なサイズのパン加工ホールは、正確な取り付けを可能にします。導体保持ラグの隣には、取付済配線の固定補助として、最適な閉鎖メカニズムが採用されているため、簡単にスナップでき、カバーを安全に取り付けることができます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ケーブルダクト, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| 注文番号 | 2590160000 |
| 種別 | CD 75X125 5/7.5 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118600605 |
| 数量 | 12 m |

CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|----------|------------|
| 高さ | 75 mm | 高さ (インチ) | 2.953 inch |
| 幅 | 125 mm | 幅 (インチ) | 4.921 inch |
| 長さ | 2,000 mm | 長さ (インチ) | 78.74 inch |
| 正味重量 | 1,158 g | | |

温度

| | |
|--------|------------|
| 動作温度範囲 | -5...60 °C |
|--------|------------|

一般情報

| | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | サイドパネルのバージョン | スロット付き |
| スリットギャップ | 7.5 mm | スリット幅 | 5 mm |
| トラッキングなし | はい | ハロゲン | はい |
| フレキシブル配線ダクト | いいえ | 使用可能な断面積 | 7,115 mm ² |
| 動作温度範囲 | -5...60 °C | 取り付け方式 | ねじ込み, 粘着剤付き, リベット付き |
| 同梱 | ケーブルダクト, 蓋 | 材質 | PVC/鉛フリー |
| 標準 | DIN EN 50085に準拠 | 色 | グレー |
| 蓋 | はい | | |


分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

承認

| | |
|-----------------------|---|
| 認可 |  |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E500004 |

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面



CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

リベットおよびカバー

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | EXRV-T 6.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2562710000 | エキスパンドリベット工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| 数量 | 4 Stück | |
| 種別 | EXRV 4.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2562700000 | スプリットリベット, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | EXRV-T 4.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2562720000 | エキスパンドリベット工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| 数量 | 4 Stück | |
| 種別 | EXRV 6.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2562690000 | スプリットリベット, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| 数量 | 1,000 Stück | |

サイドアーム

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | CD-RETA | バージョン |
| 注文番号 | 2554080000 | ケーブルダクトバインダーアーム |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| 数量 | 100 Stück | |

作成日 2024/11/05 21:22:27 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DIN

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | CD-LID 125 GY | バージョン |
| 注文番号 | 2589970000 | ケーブルダクトカバー, 125 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600797 | |
| 数量 | 2 m | |

マーキング

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 種別 | CD-LB | バージョン |
| 注文番号 | 2562680000 | ケーブルダクトタグレール, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| 数量 | 150 Stück | |
| 種別 | CD-LBH | バージョン |
| 注文番号 | 2562850000 | ケーブルダクトタグレールホルダー, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| 数量 | 150 Stück | |
| 種別 | CD-LBK | バージョン |
| 注文番号 | 2554120000 | ケーブルダクトタグレールキット, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| 数量 | 20 Stück | |

CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

平型

単一電源からでも利用できる幅広いアクセサリにより、
配線の柔軟性が向上します。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | CD-RET 125 | バージョン |
| 注文番号 | 2554070000 | ケーブルダクト結合具 |
| GTIN (EAN) | 4050118564198 | |
| 数量 | 200 Stück | |