

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

バージョン	マーキングタグ, 強力コネクタアセンブリ
注文番号	2710590000
種別	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
数量	640 Stück
互換性を有するプリンター	2438520000 2438510000

作成日 2024/07/24 11:55:11 CEST

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	3.1 mm	幅 (インチ)	0.122 inch
正味重量	0.174 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2, HB	バージョン	ModuPlug MHE 4Xモジュール用
動作温度範囲、最大	125 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
印刷文字	中立	幅	3.1 mm
材質	PA 66, POM	色	白色

分類

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ソフトウェア	Project Examples and Templates – Configuration file M-Print PRO
カタログ	Catalogues in PDF-format

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHE 4X FP	バージョン
注文番号	2636060000	信号モジュール
GTIN (EAN)	4050118692808	
数量	1 Stück	
種別	HDC MHE 4X2 FP	バージョン
注文番号	2636080000	信号モジュール
GTIN (EAN)	4050118692822	
数量	1 Stück	
種別	HDC MHE 4X MP	バージョン
注文番号	2636070000	信号モジュール
GTIN (EAN)	4050118692815	
数量	1 Stück	
種別	HDC MHE 4X2 MP	バージョン
注文番号	2636090000	信号モジュール
GTIN (EAN)	4050118692839	
数量	1 Stück	