

HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP67 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	2716770000
種別	HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803648
数量	1 Stück

作成日 2024/10/04 1:07:30 CEST

HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	102 mm	高さ (インチ)	4.016 inch
正味重量	175 g		

ケーブルグランドWMP

ケーブル直径、最小	19 mm	ケーブル直径、最大	28 mm
AF サイズ	36 mm	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40

バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
ケーブルグランド数	1	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40
ケーブル導入口	ケーブルグランド付き	サイズ	6
シーリング	NBR	ハウジング設計	側面ケーブル導入口
ロックシステム設計	ねじ	上部 / 底部 / 蓋	上部
側方ケーブル取り入れ口数	1	締付けトルク	3 Nm
色 (RAL)	RAL 9011		

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP66 (電源接続時) , IP67 (電源接続時)	締付けトルク	3 Nm

寸法

ケーブル導入口	ケーブルグランド付き	ハウジングBの高さ	102 mm
---------	------------	-----------	--------

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format



作成日 2024/10/04 1:07:30 CEST

HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けブラケット



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

種別	HDC AF WM	バージョン
注文番号	2716790000	HDCエンクロージャ, サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 Stück	
種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	2716800000	HDCエンクロージャ, サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 Stück	