

BIT E6,3 PH1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状

プラス溝ビットは、フィリップス用埋め込み型種別 PH/DIN 5260。1/4" ドライブ、E6.3 DIN 3126

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン | ドライバーインサート, ブレード長: 70 mm, 刃寸法、プラス溝: 1 |
| 注文番号 | 2748980000 |
| 種別 | BIT E6,3 PH1X70 |
| GTIN (EAN) | 4050118895179 |
| 数量 | 5 Stück |

作成日 2024/10/02 7:34:26 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BIT E6,3 PH1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|---------|------------|
| 幅 | 70 mm | 幅 (インチ) | 2.756 inch |
| 正味重量 | 11.8 g | | |

技術データ

| | |
|------|------------------------|
| 項目説明 | プラス付きビット、フィ リップサイズ1 |
|------|------------------------|

ねじ締めツール

| | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|
| フォーム | E 6.3 DIN 3126, プラス | ブレード長 | 70 mm |
| 刃寸法、プラス溝 | 1 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002115 | ETIM 7.0 | EC002115 |
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-03 | ECLASS 12.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-42-03 | ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|