

G-4L-285/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



4 極フォーク型の位相分布バーは、サーキットブレーカー、残留電流サーキットブレーカー、その他の設置装置など、制御キャビネット内の他のコンポーネントへの電位分配器に使用されます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 極数: 16, ピッチ (mm) (P): 17.80, 80 A, グレー
注文番号	2658740000
種別	G-4L-285/16 C
GTIN (EAN)	4050118671780
数量	20 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-30
代替製品	2658760000

作成日 2024/07/04 6:04:37 CEST

G-4L-285/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20.2 mm	奥行き (インチ)	0.795 inch
高さ	28.5 mm	高さ (インチ)	1.122 inch
幅	285 mm	幅 (インチ)	11.22 inch
正味重量	51.25 g		

全般

極数	16
----	----

寸法

ピッチ (mm) (P)	17.8 mm
--------------	---------

材料データ

色	グレー
---	-----

評価データ

定格断面	16 mm ²	定格電流	80 A
------	--------------------	------	------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	CE Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format



G-4L-285/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面



G-4L-285/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

給電端子



当社のフィードインモジュールは、システムの給電時の取り扱いを容易にします。例えば、サイドエントリー付属フィードインモジュールを使用すると、ケーブルの曲げ半径を減らすことができます。

一般注文データ

種別	FIT 50 GN	バージョン
注文番号	2659070000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
数量	3 Stück	
種別	FIT 50 SN	バージョン
注文番号	2659080000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
数量	3 Stück	
種別	FIT 25 GN	バージョン
注文番号	2659050000	補助接続 (端子), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
数量	10 Stück	
種別	FIT 50 SN/F	バージョン
注文番号	2659100000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
数量	3 Stück	
種別	FIT 50 GN/F	バージョン
注文番号	2659090000	補助接続 (端子), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
数量	3 Stück	
種別	FIT 25 SN	バージョン
注文番号	2659060000	補助接続 (端子), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
数量	10 Stück	

G-4L-285/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドキャップおよびカバー



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

一般注文データ

種別	END CAP G+S 4L/16	バージョン
注文番号	2659030000	端子カバー, グレー
GTIN (EAN)	4050118671506	
数量	10 Stück	
種別	PROTECTION COVER G+S /5	バージョン
注文番号	2659040000	端子カバー, 黄色
GTIN (EAN)	4050118671490	
数量	10 Stück	