

SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2 mm |
| 注文番号 | 2749390000 |
| 種別 | SDS 1.2X6.5X150 |
| GTIN (EAN) | 4050118895612 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/04 8:07:25 CEST

SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 幅 | 268 mm | 幅 (インチ) | 10.551 inch |
| 長さ | 265 mm | 長さ (インチ) | 10.433 inch |
| 正味重量 | 100 g | | |

技術データ

| | | | |
|-------|-------|------|--------------------------|
| バージョン | ストレート | 項目説明 | スロットビット 1.2x6.5の ねじ回し |
|-------|-------|------|--------------------------|

ねじ締めツール

| | | | |
|--------|--------|---------|--------|
| フォーム | マイナス | ブレードの種類 | A |
| ブレード長 | 150 mm | 刃厚み (A) | 1.2 mm |
| 刃幅 (B) | 6.5 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

ダウンロード

| | |
|-------|--|
| ユーザ文書 | BPZL HDC MHE 2 HV |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |