

IE-FCI-PWB-DK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選べます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ K, ソケットコネクタ, DK
注文番号	2661340000
種別	IE-FCI-PWB-DK
GTIN (EAN)	4050118675429
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:40:03 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FCI-PWB-DK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 28.09 g

温度

動作温度 -5 °C...40

一般データ

インサートの種別	電源大を挿入	コネクタ面	タイプ K
保護度合い	IP20		

クランプ可能な導体

導体接続断面、ワイヤエンドフェルールなしフレキシブル	最小:	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²
導体接続断面、ワイヤエンドフェルール付で非常に柔軟	1.5 ... 1.5 mm ²	
導体接続断面、フェルール端子なし極細線仕様	最大:	2.5 mm ²
	最小:	1.5 mm ²
導体接続断面、フェルール端子なし極細線仕様	1.5 ... 2.5 mm ²	
導体接続断面、フェルール端子なし細線仕様	1.5 ... 2.5 mm ²	
導体接続断面、フェルール端子付属細線仕様	1.5 ... 1.5 mm ²	
導体接続断面、フェルール端子付属細線仕様	最小:	1.5 mm ²
	最大:	1.5 mm ²
導体接続断面、リジッド	1.5 ... 2.5 mm ²	
導体接続断面、リジッド	最小:	1.5 mm ²
	最大:	2.5 mm ²
導体接続断面、極細線仕様フェルール端子	最小:	1.5 mm ²
	最大:	1.5 mm ²
接続方式	PUSH IN	
被覆剥き長さ	13 mm	

技術データ

ハウジング主要材質	ポリカーボネート PC	定格電圧 (AC)	250 V
定格電流	13 A		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/10/02 7:40:03 CEST

IE-FCI-PWB-DK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Socket Insert Overview EN](#)[Socket Insert Overview DE](#)[Designation key / Type key](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)


IE-FCI-PWB-DK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



寸法図

