

CMA-51-1250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグオン電流トランスフォーマー

プラグオン電流トランスフォーマーは、特にバスバーへの取り付けに適しています。

このタイプの利点は、価格最適化、安全な接続オプション、高い機械的保持力および高電流抵抗です。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 1250 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: , 公差等級: , 閉変流器
注文番号	2680220000
種別	CMA-51-1250-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696561
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/08/27 18:05:41 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CMA-51-1250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 370 g

技術プロパティ

保護度合い	IP20	公称周波数	50 Hz
定格熱持続電流 I _{サーマル}	1.2 × I _{定格}		

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	43 mm
レール	50 x 12 mm, 40 x 30 mm	設置場所	屋内使用

電気属性

一次電流	1,250 A	二次電流	0...5 A
------	---------	------	---------

分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02
ECLASS 14.0	27-21-09-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	UL- certificate UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
技術文書	3D drawing
ユーザ文書	Device description – instruction sheet english.pdf Device description – Betriebsanleitung deutsch
カタログ	Catalogues in PDF-format

CMA-51-1250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

