

HDC MHX 3 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 電源モジュール |
| 注文番号 | 2772790000 |
| 種別 | HDC MHX 3 FP |
| GTIN (EAN) | 4064675036227 |
| 数量 | 1 Stück |

HDC MHX 3 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 34 mm | 奥行き (インチ) | 1.339 inch |
| 高さ | 40.75 mm | 高さ (インチ) | 1.604 inch |
| 幅 | 14.5 mm | 幅 (インチ) | 0.571 inch |
| 正味重量 | 26 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

一般データ

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | サージ電圧カテゴリー | III |
| シリーズ | ModuPlug | プラグング回数 | ≥ 500 |
| 定格インパルス電圧 (DIN EN 61984) | 8 kV | 定格電圧 (DIN EN 61984) | 690 V |
| 定格電流 (DIN EN 61984) | 40 A | 必要なプラグインスロット | 1 |
| 材質 | ポリカーボネート | 極数 | 3 |
| 汚染度 | 3 | 種別 | メス型 |
| 絶縁耐性 | 10 ¹² Ω | | |

PE接続データ

| | |
|---------|----------------------|
| 接続種別 PE | モジュールフレームによる ネジ接続 |
|---------|----------------------|

バージョン

| | | | |
|---------|--------------------|-------------|---------------------|
| 導体断面、最大 | 6 mm ² | 導体断面、最小 | 2.5 mm ² |
| 接続方式 | アクチュエータ付プッシュ イン | 被覆剥き長さ、定格接続 | 12 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002312 | ETIM 7.0 | EC002312 |
| ETIM 8.0 | EC002312 | ETIM 9.0 | EC002312 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | Manufacturer's declaration |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

作成日 2024/07/24 13:57:05 CEST

HDC MHX 3 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

