

## RC F P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

DCコネクタ：

DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 注文番号       | <a href="#">2860640000</a> |
| 種別         | RC F P2 M20 SP             |
| GTIN (EAN) | 4064675576655              |

## RC F P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 12 g

## 温度

動作温度 -40 °C...85 °C

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

|           |                     |          |                     |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| コーディング    | なし                  | シールド接続   | いいえ                 |
| ハウジング主要材質 | PA 66               | 保護度合い    | IP67, IP68          |
| 定格電圧      | 450 V               | 定格電流     | 17.5 A              |
| 導体断面、最大   | 4 mm <sup>2</sup>   | 導体断面、最小  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 接点材質      | 真鍮                  | 接続断面積、最大 | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 接続断面積、最小  | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接続方式     | ねじ接続                |
| 接触表面      | 真鍮                  | 極数       | 2                   |

## 一般データ

|           |       |      |      |
|-----------|-------|------|------|
| ハウジング主要材質 | PA 66 | 接続方式 | ねじ接続 |
| 極数        | 2     |      |      |

## 技術データ

|             |                     |         |                   |
|-------------|---------------------|---------|-------------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2                 | コーディング  | なし                |
| シールド接続      | いいえ                 | 保護度合い   | IP67, IP68        |
| 定格インパルス耐電圧  | 4 kV                | 定格電圧    | 450 V             |
| 定格電流        | 17.5 A              | 導体断面、最大 | 4 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小     | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接点材質    | 真鍮                |
| 接触表面        | 真鍮                  | 被覆剥き長さ  | 7 mm              |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
| ETIM 8.0    | EC002635    | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |

## 承認

認可



ROHS

適合

作成日 2024/08/27 17:56:13 CEST

**RC F P2 M20 SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## RC F P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：  
M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | MTA RC                     |
| 注文番号       | <a href="#">2884950000</a> |
| GTIN (EAN) | 4064675852070              |
| 数量         |                            |

## DCコネクタ



DCコネクタ：  
DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | RC M P2 SP                 |
| 注文番号       | <a href="#">2903190000</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986122369              |
| 数量         |                            |

## RC F P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに  
適した保護キャップ



## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | PC RC F                    |
| 注文番号       | <a href="#">2833850000</a> |
| GTIN (EAN) | 4064675591412              |
| 数量         |                            |