

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECTは、実証済みの PrintJet モデルシリーズを一貫してさらに発展させたものです。業界とパ制御盤構築の最新のニーズに焦点を当て、最大のプロセス効率とコスト効率を、インテリジェントなネットワーキングと完全なデータ一貫性と組み合わせます。例えば、既存のデータをマーキング処理で直接使用すると、より効率的に、最小の障害発生率で作業できます。

一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, インクジェット技術, 1200 DPI, マルチカード, MetalliCard
注文番号	2715590000
種別	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:57:20 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	930 mm	奥行き (インチ)	36.614 inch
高さ	454 mm	高さ (インチ)	17.874 inch
幅	590 mm	幅 (インチ)	23.228 inch
正味重量	43,693 g		

システムにラベルを貼付

インターフェース	USB, LAN, Wi-Fi	オペレーティングシステム	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
ソフトウェア	M-PRINT® PRO	プリンタドライバ	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
マーカーク種別	マルチカード, MetalliCard	印刷方法	インクジェット技術
印刷解像度、最大	1,200 DPI	印刷速度	印刷品質に依存
同梱	PrintJet CONNECT, 電源ケーブル, USB ケーブル, W-LANスティック, 1ユニットのDEK 5/5, PrintJet クリーナーティッシュペーパー×2, M-Print® PRO付きDVD, クイックスタートガイド, ユーザーマニュアルD/EN, PDF文書によりDVD上の他のすべての23言語, ダストカバー	燃料供給システム	インクカートリッジ, CMYK
電圧供給	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A		

分類

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

承認

認可



ROHS

適合

作成日 2024/07/02 5:57:20 CEST

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[MET Certification Record PrintJet CONNECT](#)[Declaration of Conformity](#)[UKCA Declaration of Conformity](#)[acma RCM Declaration of Conformity](#)[Korea Certification PrintJet CONNECT](#)

ソフトウェア

[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via PC](#)[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via USB-Stick](#)

ユーザ文書

[Manual PrintJet CONNECT - BG](#)[Manual PrintJet CONNECT - CN](#)[Manual PrintJet CONNECT - CZ](#)[Manual PrintJet CONNECT - DE](#)[Manual PrintJet CONNECT - DK](#)[Manual PrintJet CONNECT - EL](#)[Manual PrintJet CONNECT - EN](#)[Manual PrintJet CONNECT - ES](#)[Manual PrintJet CONNECT - ET](#)[Manual PrintJet CONNECT - FI](#)[Manual PrintJet CONNECT - FR](#)[Manual PrintJet CONNECT - HU](#)[Manual PrintJet CONNECT - IT](#)[Manual PrintJet CONNECT - LT](#)[Manual PrintJet CONNECT - LV](#)[Manual PrintJet CONNECT - NL](#)[Manual PrintJet CONNECT - PL](#)[Manual PrintJet CONNECT - RO](#)[Manual PrintJet CONNECT - RU](#)[Manual PrintJet CONNECT - SK](#)[Manual PrintJet CONNECT - SL](#)[Manual PrintJet CONNECT - SV](#)[Manual PrintJet CONNECT - PT](#)[Manual PrintJet CONNECT - KO](#)[Manual PrintJet CONNECT - PT BR](#)[Instruction FW Update PrintJet CONNECT](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M-Print® PRO



マーカとラベル対応の M-Print® PRO 印刷および配列ソフトウェアは、ワイドミュラーのラベルとマーカの印刷と配列を行う Windows® ベースのプロフェッショナル向けソリューションです。このソフトウェアを使用すると、電気機器の識別プロセスを最適化できます。マーキング対象物の設計、配列を簡単に、プロフェッショナル品質で、迅速に実施できます。テキスト、フレーム、配線、グラフィック、バーコード、シリアルナンバー、写真が含まれます。

- ウェブサイトおよび製品データシートにリンクする、全ラベルおよびマーカ (画像を含む) の総合製品カタログ
- マーカとラベルは、必要なレベルで設計できます
- 個別テキスト文字の個別設定書式 (RTF)
- テキストとその形式をコピーして貼り付け
- UNICODE をサポートする 20 言語で利用可能
- ラベルやスプレッドシートのデータ入力、または Microsoft Excel の直接入力
- スケールの作成数値、および英数字のカウンターと配列
- 広範な画像形式
(* .bmp、* .wmf、* .png、* .ico、* .jpeg、* .jpg、* .tif、* .gif)
- 電気工学で使用されるシンボルを含むイメージライブラリ
- 製品プリンターの割り当てオプション、例として、PrintJet 対応 ESG 9/20、MultiMark 熱転写プリンター
- インターネット経由のオンライン更新サービス
- ワイドミュラーコンフィギュレータ (WMC) インターフェース
- 独自のインポートスクリプトを作成するための、さまざまなファイル形式 (* .txt、* .csv、* .xml など) のインポートウィザード
- CAE システムからのデータ転送
- 恒久的な印刷プレビュー：設計段階でも、WYSIWYG 編集で印刷結果がどのように表示されるかを確認
- サポートされる出力装置：ワイドミュラーの全プリンター (PrintJet CONNECT、THMMultiMark など)、および Microsoft Windows® ドライバー搭載の標準プリンター
- 出力装置の最適かつ高速な適応
- マーカとラベルのマルチレベル構造

一般注文データ

種別	M-PRINT PRO	バージョン
注文番号	1905490000	マーキング用ソフトウェア, ソフトウェア, Windows 7, Windows 8,
GTIN (EAN)	4032248526291	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, プリンタソフトウェア
数量	1 Stück	

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PrintJet CONNECT

PrintJet CONNECT 対応アクセサリおよび消耗品



一般注文データ

種別 PJ CON FLUID SET
注文番号 [2715650000](#)
GTIN (EAN) 4064675036036
数量 1 Stück

種別 PJ CON INK K
注文番号 [2715640000](#)
GTIN (EAN) 4064675041887
数量 1 Stück

種別 PJ CON INK Y
注文番号 [2715630000](#)
GTIN (EAN) 4064675041580
数量 1 Stück

種別 PJ CON WIFI STICK
注文番号 [2715680000](#)
GTIN (EAN) 6955690002749
数量 1 Stück

種別 PJ CON SERVICE FLAP
注文番号 [2715690000](#)
GTIN (EAN) 4064675042082
数量 1 Stück

種別 PJ CON CLEANING UNIT
注文番号 [2715700000](#)
GTIN (EAN) 4064675042099
数量 1 Stück

種別 PJ CON TEXTILE COVER
注文番号 [2715670000](#)
GTIN (EAN) 4064675042068
数量 1 Stück

種別 PJ CON INK SET
注文番号 [2715600000](#)
GTIN (EAN) 4064675041566
数量 1 Stück

種別 PJ CON WASTE PAD
注文番号 [2715660000](#)
GTIN (EAN) 4064675042051
数量 1 Stück

種別 PJ CON INK C
注文番号 [2715610000](#)
GTIN (EAN) 4064675041573
数量 1 Stück

作成日 2024/07/02 5:57:20 CEST

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PJ CON INK M
注文番号	2715620000
GTIN (EAN)	4064675042044
数量	1 Stück