

## IE-FCM-SP0-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

サービスインターフェース FrontCom® IP65 で IEC 63171-2 に準拠した SPE カップリング付きマイクロフォン

シングルペアイーサネットは、データと電力を転送するために必要な配線ペアがひとつだけの技術です。その結果、シングルペアイーサネットはフィールドレベル及び上位のネットワークで効果を発揮します。

シングルペアイーサネットの利点

- 整合性：シングルペアイーサネットによる、センサーからクラウドへのイーサネットベースの一貫した通信を実現
- 将来性：インダストリー4.0とIIoTのためのキーテクノロジー
- 柔軟性：最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新性：軽量で、必要スペースが少なく、設置作業が少ない

## 一般注文データ

バージョン	FrontComマイクロSPEカップリング, 2コア
注文番号	<a href="#">2870820000</a>
種別	IE-FCM-SP0-C
GTIN (EAN)	4064675635291
数量	10 Stück

## IE-FCM-SP0-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

壁厚、最小

1 mm

壁厚、最大

5 mm

正味重量

17.023 g

## 温度

動作温度

-40 °C...70 °C

## 一般データ

締付トルク固定ナット

2 Nm

接続 1

IEC 63171-2 準拠 SPE ソケット

接続 2

IEC 63171-2 準拠 SPE ソケット

項目説明

FrontCom マイクロ SPE カップリング

配線

2 コア

色

黒色

ハウジング主要材質

PA UL 94 V0

カテゴリ

T1-B

接触表面

ニッケル下地金メッキ

取り付け方式

キャビネット、分電箱

シールド

360° シールド 接点

保護度合い

IP65, 閉鎖状態

プラグイン回数

750

## 一般基準

コネクタ規格

IEC 63171-2

## 電気プロパティ

PoE / PoE+

IEEE 802.3bu/cg に準拠した PoDL

定格電流

0°C で 3.5 A

耐電圧、接点 / シールド

2250 V DC

耐電圧、接点 / 接点

≥1000 V DC

## 分類

ETIM 6.0

EC001031

ETIM 7.0

EC001031

ETIM 8.0

EC001031

ETIM 9.0

EC001031

ECLASS 9.0

27-18-27-02

ECLASS 9.1

27-18-27-90

ECLASS 10.0

27-18-27-02

ECLASS 11.0

27-18-27-02

ECLASS 12.0

27-18-28-92

ECLASS 13.0

27-18-28-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

## ダウンロード

製品変更通知

[Technical change of the housing of the FrontCom® Micro](#)  
[Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)


# IE-FCM-SP0-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

### 寸法図




### 定格低減曲線

Level I gem. IEC 63171



### 設置カットアウト



## IE-FCM-SP0-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー  
は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	SM-H 27/18 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, アクセサリ, 48 x 27 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190343194	
数量	25 Stück	