

## TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ステンレススチールは、純度と耐食性の高い全種類のスチール (合金) の総称です。

## 一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, ステンレススチール 1.4404 (316L), 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm
注文番号	<a href="#">2716000000</a>
種別	TS 35X7.5 2M/CRN 316L
GTIN (EAN)	4050118769210
数量	2 m

作成日 2024/10/02 8:05:03 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.295 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	2,000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	340 g		

## 取り付けレール

スリットギャップ	
スリット幅	
スリット長	
パンチ加工済取り付けレール	いいえ
厚さ	1 mm
材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
表面仕上	未処理

## 分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 14.0	27-40-06-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**TS 35X7.5 2M/CRN 316L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

